


Kit de raccordement



pour 2 x double-moteurs Novomat



1 x seul cordon secteur en forme Y et longueur 3.5 m pour alimenter les 2 x boîtiers SMPS des 2 x moteurs Novomat

2 x crochets plastique avec adhésif pour fixer le boîtier d'alimentation SMPS (transformateur électronique) de chaque moteur Novomat sur la traverse du cadre de lit.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Description	kit de raccordement de 2 x moteurs Novomat permettant : -de faciliter le nettoyage sous le lit en diminuant le nombre de câbles et en évitant la présence sur le sol des 2 boîtiers SMPS -de protéger de la casse les 2 x boîtiers d'alimentation SMPS
Raccordement source d'alimentation	par cordon secteur forme Y Lg = 3,5 m connectant 2 boîtiers d'alimentation SMPS externes à une seule prise secteur
Fixation du boîtier SMPS	par 2 crochets Plastique avec adhésif à placer sur cadre du lit
Compatibilité	Novomat avec transformateur SMPS externe (TES)